

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3/8-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 3/8-40
GTIN	4062406045890
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

długość całkowita L	100 mm
skok gwintu	0,635 mm
liczba zwojów na cal	40
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	8 mm
głębokość gwintu	23,83 mm
Ø gwintu	9,525 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	3/8-40 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik