

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 2-14
GTIN	4062406047634
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	127 mm
skok gwintu	1,814 mm
Chwył kwadratowy □	32 mm
liczba zwojów na cal	14
Ø chwytu D <sub>s</sub>	40 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	50,8 mm
Materiał ostrza	HSS E
długość całkowita L	250 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	49,25 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	2-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik