

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 1/4-28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 1/4-28
GTIN	4062406045777
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 28

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,5 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	28
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,907 mm
Ø otworu rdzenia	5,5 mm
Ø gwintu	6,35 mm
norma	DIN 371

Ø chwytu D _s	7 mm
liczba rowków wiórowych	3
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
długość całkowita L	80 mm
głębokość gwintu	15,9 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	1/4-28 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik