

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1-20
GTIN	4062406048822
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNEF
Materiał ostrza
 : HSS E
norma: DIN 376
liczba zwojów na cal: 20
Ø gwintu: 25,4 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 20 mm
Chwył kwadratowy □: 16 mm
Ø otworu rdzenia: 24,3 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	50,8 mm
Ø otworu rdzenia	24,3 mm
skok gwintu	1,27 mm
Materiał ostrza :	HSS E
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm

norma	DIN 376
Ø gwintu	25,4 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D _s	20 mm
liczba zwojów na cal	20
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNEF
wielkość gwintu	1-20 UNEF
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik