

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1-27
GTIN	4062406048808
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: UNS  
Materiał ostrza  
&nbsp;; HSS E  
norma: DIN 376  
liczba zwojów na cal: 27  
Ø gwintu: 25,4 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm  
Chwył kwadratowy □: 16 mm  
Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	27
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E
długość całkowita L	160 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	50,8 mm

Ø otworu rdzenia	24,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Ø gwintu	25,4 mm
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	0,94 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	16 mm
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	1-27 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik