

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.8-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.8-36
GTIN	4062406045562
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	63 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	3,5 mm
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	4,166 mm
liczba zwojów na cal	36
liczba rowków wiórowych	3
Chwył kwadratowy □	3,4 mm
skok gwintu	0,706 mm
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	4,5 mm
głębokość gwintu	10,4 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	8-36 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik