

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.3-56****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.3-56
GTIN	4062406045487
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	50 mm
Ø gwintu	2,515 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
liczba zwojów na cal	56
Ø otworu rdzenia	2,15 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
skok gwintu	0,454 mm
Materiał ostrza	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	2,8 mm
głębokość gwintu	6,29 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	3-56 UNF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik