

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.12-24
GTIN	4062406045715
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,47 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	80 mm
Ø otworu rdzenia	4,47 mm
skok gwintu	1,058 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	24

Materiał ostrza 	HSS E
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
norma	DIN 371
Ø gwintu	5,486 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	10,972 mm
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	12-24 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik