

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: NO.12-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130041 NO.12-32
GTIN	4062406045692
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	32
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Ø gwintu	5,486 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	4,8 mm
długość całkowita L	80 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	13,7 mm
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	0,794 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH

wielkość gwintu	12-32 UNEF LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik