

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 1.3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 34,925 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwył kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 33,7 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	33,7 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	20
norma	DIN 376
długość całkowita L	200 mm

Ø gwintu	34,925 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	69,85 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm
Chwył kwadratowy □	22 mm
skok gwintu	1,27 mm
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	1.3/8-20 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik