

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 2-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 2-12
GTIN	4062406049881
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 50,8 mm

długość całkowita L: 250 mm

Ø chwytu D_s: 40 mm

Chwyt kwadratowy □: 32 mm

Ø otworu rdzenia: 48,8 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	101,6 mm
Chwyt kwadratowy □	32 mm
skok gwintu	2,117 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
Ø otworu rdzenia	48,8 mm
liczba zwojów na cal	12
Materiał ostrza	HSS E

&nbsp;

długość całkowita L	250 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	50,8 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2-12 UN
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik