

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1-10
GTIN	4062406051112
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 25,4 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwył kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 23 mm

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	10
Ø gwintu	25,4 mm
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Liczba ostrzy Z	4
kąt nacięcia	15 stopni
norma	DIN 376
głębokość gwintu	50,8 mm
Chwył kwadratowy □	16 mm
Ø otworu rdzenia	23 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	1-10 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik