

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: 3/4-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 3/4-27
GTIN	4062406048570
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

 HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 27

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwył kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 18,2 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	27
głębokość gwintu	38,1 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	11 mm
długość całkowita L	125 mm
Ø gwintu	19,05 mm
Ø chwytu D _s	14 mm

norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
skok gwintu	0,94 mm
Ø otworu rdzenia	18,2 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza 	HSS E
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3/4-27 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik