

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, TiN, Typ: NO.5-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	3,5 mm
Ø gwintu	3,175 mm
długość całkowita L	56 mm
Ø otworu rdzenia	2,59 mm
liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	40
głębokość gwintu	7,9 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
skok gwintu	0,635 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNC

wielkość gwintu	5-40 UNC
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik