

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/4-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/4-12
GTIN	4062406051891
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 44,45 mm

długość całkowita L: 220 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 36 mm

Chwyt kwadratowy □: 29 mm

Ø otworu rdzenia: 42,4 mm

**Opis techniczny**

Chwyt kwadratowy □	29 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø gwintu	44,45 mm
norma	DIN 376
liczba zwojów na cal	12

długość całkowita L	220 mm
Ø otworu rdzenia	42,4 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	36 mm
Liczba ostrzy Z	4
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	88,9 mm
skok gwintu	2,117 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/4-12 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik