

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.5/8-14
GTIN	4062406051761
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,814 mm
Materiał ostrza	HSS E
liczba zwojów na cal	14
Ø otworu rdzenia	39,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	103,19 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Chwyt kwadratowy □	24 mm
Ø gwintu	41,275 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1.5/8-14 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik