

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.11/16-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.11/16-18
GTIN	4062406051815
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

skok gwintu	1,411 mm
liczba zwojów na cal	18
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Ø otworu rdzenia	41,6 mm
Ø chwytu D _s	36 mm
norma	DIN 376
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	220 mm
głębokość gwintu	107,15 mm
Chwyt kwadratowy □	29 mm
Ø gwintu	42,86 mm
Rodzaj gwintu	UNEF-LH

wielkość gwintu	1.11/16-18 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik