

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/16-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.5/16-12
GTIN	4062406051433
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 12

Ø gwintu: 33,338 mm

długość całkowita L: 200 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 28 mm

Chwyt kwadratowy □: 22 mm

Ø otworu rdzenia: 31,3 mm

**Opis techniczny**

głębokość gwintu	66,676 mm
Ø gwintu	33,338 mm
liczba zwojów na cal	12
Chwyt kwadratowy □	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	28 mm

