

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 2-12
GTIN	4062406052126
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
liczba zwojów na cal	12
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Materiał ostrza	HSS E
Chwyt kwadratowy □	32 mm
skok gwintu	2,117 mm
Liczba ostrzy Z	4
głębokość gwintu	127 mm
Ø otworu rdzenia	48,8 mm
Ø gwintu	50,8 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	2-12 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik