

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.3/16-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.3/16-20
GTIN	4062406051273
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 30,162 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 22 mm

Chwył kwadratowy □: 18 mm

Ø otworu rdzenia: 28,97 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	60,324 mm
Ø gwintu	30,162 mm
norma	DIN 376
Materiał ostrza ;	HSS E
skok gwintu	1,27 mm

Ø otworu rdzenia	28,97 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	18 mm
długość całkowita L	180 mm
Ø chwytu D _s	22 mm
liczba rowków wiórowych	4
liczba zwojów na cal	20
Liczba ostrzy Z	4
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	1.3/16-20 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik