

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1/4-27****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1/4-27
GTIN	4062406050269
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	27
Ø chwytu D <sub>s</sub>	7 mm
Ø gwintu	6,35 mm
Ø otworu rdzenia	5,45 mm
głębokość gwintu	15,9 mm
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
norma	DIN 371
Liczba ostrzy Z	3
Materiał ostrza	HSS E
skok gwintu	0,94 mm
długość całkowita L	80 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH

wielkość gwintu	1/4-27 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik