

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 1.5/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 1.5/8-8
GTIN	4062406051792
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

liczba zwojów na cal	8
Liczba ostrzy Z	4
Ø otworu rdzenia	38,3 mm
norma	DIN 376
głębokość gwintu	103,19 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwył kwadratowy □	24 mm
długość całkowita L	200 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
skok gwintu	3,175 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	41,275 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH

wielkość gwintu	1.5/8-8 UN LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik