

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/4-20
GTIN	4062406050832
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNEF-LH

Materiał ostrza: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 18 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	47,63 mm
liczba rowków wiórowych	4
Ø gwintu	19,05 mm
długość całkowita L	125 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	18 mm

Chwył kwadratowy □	11 mm
liczba zwojów na cal	20
skok gwintu	1,27 mm
Liczba ostrzy Z	4
Materiał ostrza	HSS E
Rodzaj gwintu	UNEF-LH
wielkość gwintu	3/4-20 UNEF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik