

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 7/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 7/8-18
GTIN	4062406050955
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 22,225 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 21 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	4
Chwyt kwadratowy □	14,5 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	44,45 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1,411 mm
długość całkowita L	140 mm
Ø otworu rdzenia	21 mm
Ø gwintu	22,225 mm
liczba zwojów na cal	18
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	7/8-18 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik