

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3/4-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 3/4-24
GTIN	4062406050825
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 19,05 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 18,1 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
liczba zwojów na cal	24
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D _s	14 mm
Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø gwintu	19,05 mm

skok gwintu	1,058 mm
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	4
Ø otworu rdzenia	18,1 mm
głębokość gwintu	38,1 mm
Materiał ostrza 	HSS E
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3/4-24 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik