

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.3/8-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130050 3.3/8-8
GTIN	4062406052782
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 85,725 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 82,7 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	8
głębokość gwintu	128,5875 mm
skok gwintu	3,175 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø chwytu D _s	50 mm
Liczba ostrzy Z	10
długość całkowita L	160 mm

