

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.2-64****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.2-64
GTIN	4062406049942
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNF-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 64

Ø gwintu: 2,184 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,9 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
głębokość gwintu	4,368 mm
Ø gwintu	2,184 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
długość całkowita L	45 mm
skok gwintu	0,399 mm
liczba zwojów na cal	64
Ø otworu rdzenia	1,9 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
norma	DIN 371
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UNF-LH
wielkość gwintu	2-64 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik