

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.1-72****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.1-72
GTIN	4062406049928
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	1,55 mm
liczba rowków wiórowych	2
głębokość gwintu	4,635 mm
Ø gwintu	1,854 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,8 mm
norma	DIN 371
liczba zwojów na cal	72
skok gwintu	0,353 mm
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	45 mm
Materiał ostrza	HSS E
Chwyt kwadratowy □	2,1 mm
Rodzaj gwintu	UNF-LH

wielkość gwintu	1-72 UNF LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik