

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: NO.12-36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130046 NO.12-36
GTIN	4062406050160
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 3 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 36

Ø gwintu: 5,486 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,8 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	5,486 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	0,706 mm
liczba zwojów na cal	36
norma	DIN 371
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Ø otworu rdzenia	4,8 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	80 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	10,972 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	12-36 UNS LH
powłoka	TiN
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik