

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 3.3/4-8****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 130050 3.3/4-8 |
| GTIN             | 4062406052942  |
| Klasa artykułu   | 10N            |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 95,25 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 92,3 mm

**Opis techniczny**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| skok gwintu             | 3,175 mm  |
| Liczba ostrzy Z         | 10        |
| Ø otworu rdzenia        | 92,3 mm   |
| liczba rowków wiórowych | 10        |
| Ø chwytu D <sub>s</sub> | 56 mm     |
| długość całkowita L     | 180 mm    |
| kąt nacięcia            | 15 stopni |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| liczba zwojów na cal              | 8  |
| głębokość gwintu                  | 142,875 mm   |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;         | HSS  |
| Ø gwintu                          | 95,25 mm   |
| Chwył kwadratowy □                | 44 mm  |
| Rodzaj gwintu                     | UN   |
| wielkość gwintu                   | 3.3/4-8 UN   |
| powłoka                           | bez powłoki  |
| Kąt boku zarysu gwintu            | 60 stopni  |
| Norma na gwinty                   | ASME B1.1  |
| Kształł nakroju                   | C  |
| chwyt                             | chwyt walcowy z h9                                 |
| chłodzenie wewnętrzne             | nie  |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym |
| kierunek skrawania                | prawe  |
| rodzaj narzędzia gwintującego     | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej   |
| pierścień barwny                  | bez  |
| Rodzaj produktu                   | gwintownik   |