

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3-8
GTIN	4062406053789
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 8

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 73,2 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	76,2 mm
Liczba ostrzy Z	8
Materiał ostrza ;	HSS
skok gwintu	3,175 mm
liczba zwojów na cal	8
Ø chwytu D _s	50 mm

Ø otworu rdzenia	73,2 mm
głębokość gwintu	114,3 mm
liczba rowków wiórowych	8
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	3-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik