

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 3.3/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 3.3/4-10
GTIN	4062406055196
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 95,25 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 93 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	95,25 mm
Ø otworu rdzenia	93 mm
Ø chwytu D _s	56 mm
Chwyt kwadratowy □	44 mm
głębokość gwintu	142,875 mm
Materiał ostrza ;	HSS

liczba zwojów na cal	10
kąt nacięcia	15 stopni
długość całkowita L	180 mm
liczba rowków wiórowych	10
skok gwintu	2,54 mm
Liczba ostrzy Z	10
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3.3/4-10 UNS
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik