

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 5-14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 5-14
GTIN	4062406054397
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 127 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 56 mm

Chwyt kwadratowy □: 44 mm

Ø otworu rdzenia: 125,35 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	12
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	12
liczba zwojów na cal	14
Ø chwytu D _s	56 mm
Materiał ostrza ;	HSS

głębokość gwintu	190,5 mm
Chwył kwadratowy □	44 mm
Ø gwintu	127 mm
Ø otworu rdzenia	125,35 mm
skok gwintu	1,814 mm
długość całkowita L	180 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	5-14 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik