

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 3-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 3-18
GTIN	4062406055998
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UNS-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 18
Ø gwintu: 76,2 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 75 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
liczba rowków wiórowych	8
długość całkowita L	160 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	76,2 mm
skok gwintu	1,411 mm
Ø otworu rdzenia	75 mm

Liczba ostrzy Z	8
liczba zwojów na cal	18
Chwył kwadratowy □	39 mm
Materiał ostrza 	HSS
głębokość gwintu	114,3 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3-18 UNS LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik