

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 2.3/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 2.3/8-20
GTIN	4062406054564
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	6
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	60,325 mm
długość całkowita L	160 mm
głębokość gwintu	90,49 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
Ø otworu rdzenia	59,12 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
liczba rowków wiórowych	6
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj gwintu	UN
wielkość gwintu	2.3/8-20 UN

powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik