

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, TiN, Typ: 2.5/8-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130056 2.5/8-20
GTIN	4062406055820
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UN-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 66,675 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 65,47 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	50 mm
głębokość gwintu	100,0125 mm
długość całkowita L	160 mm
skok gwintu	1,27 mm
Materiał ostrza ;	HSS
liczba rowków wiórowych	6

Liczba ostrzy Z	6
liczba zwojów na cal	20
Ø gwintu	66,675 mm
Ø otworu rdzenia	65,47 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.5/8-20 UN LH
powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik