

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych, TiN,
Typ: 3-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130055 3-10
GTIN	4062406054908
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 49 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	50 mm
Ø gwintu	76,2 mm
Ø otworu rdzenia	73,8 mm
długość całkowita L	160 mm
Liczba ostrzy Z	8
głębokość gwintu	114,3 mm
liczba zwojów na cal	10
Chwyt kwadratowy □	39 mm
skok gwintu	2,54 mm
liczba rowków wiórowych	8
Materiał ostrza	HSS
Rodzaj gwintu	UNS
wielkość gwintu	3-10 UNS

powłoka	TiN
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik