

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3-18
GTIN	4062406053734
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	18
Ø otworu rdzenia	75 mm
liczba rowków wiórowych	8
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	39 mm
Ø gwintu	76,2 mm
Liczba ostrzy Z	8
Ø chwytu D _s	50 mm
Materiał ostrza	HSS
głębokość gwintu	114,3 mm
skok gwintu	1,411 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3-18 UNS LH

powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Klasa tolerancji	2B +0,10
Klasa tolerancji	2B +0,20
Klasa tolerancji	2B
Klasa tolerancji	1B
Klasa tolerancji	2B +0,05
Klasa tolerancji	3B
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik