

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 2.3/4-8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 2.3/4-8
GTIN	4062406053666
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: UN-LH
Materiał ostrza
 ; HSS
liczba zwojów na cal: 8
Ø gwintu: 69,85 mm
długość całkowita L: 160 mm
Ø chwytu D_s: 50 mm
Chwyt kwadratowy □: 39 mm
Ø otworu rdzenia: 66,8 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	8
Chwyt kwadratowy □	39 mm
kąt nacięcia	15 stopni
głębokość gwintu	104,775 mm
skok gwintu	3,175 mm
Ø chwytu D _s	50 mm

Liczba ostrzy Z	8
Ø otworu rdzenia	66,8 mm
Ø gwintu	69,85 mm
Materiał ostrza 	HSS
liczba rowków wiórowych	8
Rodzaj gwintu	UN-LH
wielkość gwintu	2.3/4-8 UN LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik