

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3.1/4-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3.1/4-10
GTIN	4062406053871
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNS-LH

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS

liczba zwojów na cal: 10

Ø gwintu: 82,55 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 80,25 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita L	160 mm
liczba zwojów na cal	10
Chwyt kwadratowy □	39 mm
Liczba ostrzy Z	8
liczba rowków wiórowych	8
Ø gwintu	82,55 mm
Materiał ostrza	HSS

&amp;nbsp;

skok gwintu	2,54 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	50 mm
głębokość gwintu	123,825 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	80,25 mm
Rodzaj gwintu	UNS-LH
wielkość gwintu	3.1/4-10 UNS LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształt nakroju	C
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik