

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych i nieprzelotowych z gwintem lewoskrętnym, bez powłoki, Typ: 3-4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130051 3-4
GTIN	4062406053796
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: UNC-LH

Materiał ostrza

 ; HSS

liczba zwojów na cal: 4

Ø gwintu: 76,2 mm

długość całkowita L: 160 mm

Ø chwytu D_s: 50 mm

Chwyt kwadratowy □: 39 mm

Ø otworu rdzenia: 69,71 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	160 mm
Materiał ostrza ;	HSS
Ø otworu rdzenia	69,71 mm
Ø chwytu D _s	50 mm
głębokość gwintu	114,3 mm
Liczba ostrzy Z	8

kąt nacięcia	15 stopni
Chwył kwadratowy □	39 mm
Ø gwintu	76,2 mm
liczba rowków wiórowych	8
skok gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	4
Rodzaj gwintu	UNC-LH
wielkość gwintu	3-4 UNC LH
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	ASME B1.1
Kształł nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
kierunek skrawania	lewe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik