

HOLEX®**Oprawki Weldon, kształt ADB, z kanałami doprowadzającymi chłodziwo, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300215 10
GTIN	4045197700957
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.
z kanałami doprowadzającymi chłodziwo.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.
norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: ADB

Otwór kanałka chłodzącego: niezamykane

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 35 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 10

Opis techniczny

śruba mocująca zamienna 309900	10
wymiar A długości wysięgu	50 mm

Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	35 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamknięte
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
	308635 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40

308740 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40

308640 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40

308625 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308785 40

308605 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrznego, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308720 40