

**HOLEX®**
**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300200 40
GTIN	4045197700919
Klasa artykułu	32A

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.

norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

wymiar A długości wysięgu: 120 mm

Ø zewn. D: 80 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 32

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	40 mm
śruba mocująca zamienna 309900	32
Ø zewn. D	80 mm

adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
	308640 40

Sworznie dociągające kształt B do stożka  
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrzny, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308720 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrzny, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308700 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308760 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka  
niesamohamownego 40 SK

308820 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308635 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 40

308650 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 40

308620 40

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1  
= 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka  
niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 40

308605 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 40

308610 40

Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do  
stożka niesamohamownego 40M

308670 40M

