

**Oprawki Weldon, cylindryczne, smukłe, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300415 12     |
| GTIN             | 4045197701817 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

Cylindryczna oprawka z chwytem typu Weldon i dwiema śrubami zaciskowymi do mocowania narzędzia. Przewiercone.

**Zalety:**

Niewielki kontur kolidujący dzięki smukłej konstrukcji i zmiennym długościom mocowania.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubą zaciskową nr 300416

Ø zewn. D: 20 mm

L<sub>1</sub>: 100 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Długość całkowita L: 150 mm

**Opis techniczny**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub> | 12 mm  |
| Długość całkowita L        | 150 mm |
| L <sub>1</sub>             | 100 mm |
| Ø D <sub>2</sub>           | 21 mm  |
| Ø zewn. D                  | 20 mm  |

## Akcesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308700 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308795 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                          | 308620 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308780 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308765 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40             | 308806 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK       | 308812 40 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308640 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                     | 308635 40 |
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40              | 308615 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50                            | 308605 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308765 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30                          | 308610 30 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30                                | 308780 30 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308785 40 |
|   | 308801 40 |

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308700 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308785 30

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40

308630 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308660 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30

308760 30

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40

308605 40

|  |            |
|--|------------|
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                     | 308610 50  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                           | 308785 50  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40                     | 308610 40  |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40                                   | 308640 40  |
| Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M             | 308670 40M |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                     | 308650 40  |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK                  | 308820 40  |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40                                   | 308740 40  |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                           | 308795 50  |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40        | 308802 40  |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308810 50  |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK                   | 308830 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                     | 308620 50  |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK                   | 308830 50  |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40        | 308804 40  |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40                                   | 308600 40  |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                           | 308760 50  |
|  | 308720 40  |

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 30

308765 30

Sworznie dociągające kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308600 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40