

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECT**Tulejki zaciskowe ER, ER 11, nomin. Ø mocowania d: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308881 3
GTIN	2050001767646
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	3 mm
adapter	ER 11
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	4008 E
Ø zewn. D	11,3 mm
Długość całkowita L	18 mm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe