

**FAHRION®**  
PRÄZISION
**Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 2 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308941 2      |
| GTIN             | 2050001767837 |
| Klasa artykułu   | 39Y           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

**Ochrona antykorozyjna:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**wskazówka:**

**Ø mocowania** jest **zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 430 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| nomin. Ø mocowania d | 2 mm        |
| uchwyt               | ER 25       |
| norma                | ISO 15488-B |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| typ                         | 430 E  |
| Ø zewn. D                   | 26 mm  |
| Długość całkowita L         | 34 mm  |