

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. Ø mocowania d: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308916 7
GTIN	2050001768230
Klasa artykułu	39Y

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 100 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do ISO 15488-A.**

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

typ: 427 E

Ø zewn. D: 20,7 mm

Długość całkowita L: 31,5 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	7 mm
uchwyt	ER 20
norma	ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	427 E
Ø zewn. D	20,7 mm
Długość całkowita L	31,5 mm