

FAHRION®
PRÄZISION
Tulejki zaciskowe ER, ER 11, nomin. Ø mocowania d: 1,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308881 1,5
GTIN	2050001767981
Klasa artykułu	39Y

Opis
Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Ø mocowania jest **zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 4008 E

Ø zewn. D: 11,3 mm

Długość całkowita L: 18 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	1,5 mm
uchwyt	ER 11
norma	ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	4008 E
Ø zewn. D	11,3 mm
Długość całkowita L	18 mm