

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308941 2,5
GTIN	2050001767844
Klasa artykułu	39Y

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane.

**Ochrona antykorozyjna:** tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

**Zalety:**

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

**wskazówka:**

**Ø mocowania** jest **zawsze do 1 mm mniejsza**, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

norma: ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5 µm

typ: 430 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	2,5 mm
uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-B

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm