



Tulejki zaciskowe ER z uszczel., ER 20, nomin. Ø mocowania d: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308916 10
GTIN	2050001767882
Klasa artykułu	39Y

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane.

Ochrona antykorozyjna: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego (możliwość zastosowania do 60 barów) można mocować tylko na wymiar nominalny. **Zbliżone do** ISO 15488-A.

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	10 mm
adapter	ER 20
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	427 E
Ø zewn. D	20,7 mm
Długość całkowita L	31,5 mm

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe